



## 安装与使用

Absorbag干燥剂垂直安装使用，从密封包装PE袋内取出后即刻开始吸潮工作。

使用顶部的AbsorHook™挂钩组件将Absorbag干燥剂悬挂安装于集装箱内顶部的拉环上。

AbsorTech Tank干燥剂适用于任何类型的货物，建议在干燥剂与货物之间保持10cm的距离便于空气流通。从空气中吸附的水分逐渐溶解形成盐水并顺着无纺布纤维流入下部积水袋。水分被收集后不会被再蒸发到空气中。积水袋属于软体包装，对于有堆挤状况的集装箱环境，我们建议使用具有抗压保护功能的Absorpole®干燥剂。

## 主要特点

类 型	集装箱用干燥剂
型 号	1.5 kg
吸附剂	氯化钙(纯度77%)、液态水
吸潮率	运输条件下约150%
透气包材	无纺布
安装方式	悬挂式
安装附件	特制挂钩



## 安装视频指南

每个包装纸箱均随附产品安装使用说明，可通过扫描该二维码获取。安装视频可通过识别或点击该二维码获取。

## 产品规格

产品名称	ABSORBAG® 1.5 kg
货号	5031602
吸附剂	77%氯化钙
干燥剂重量	1.5 kg
原产国	中国
透气材料	无纺布
包装特点	单层包装
气候影响	-
kg CO <sub>2</sub> /kg吸附剂	-
每条干燥剂所使用的塑料量	0.118 kg
每条干燥剂回收塑料使用量 (每条干燥剂所使用的回收塑料量的百分比)	0 kg (0%)
安装附件	
其他	特制挂钩
ABSORSTICK™	-
扣环	-
粘胶片	2片
包装信息	
每个内包数量	1 条
每箱数量	8 条
每箱毛重	14 kg
纸箱尺寸 长x宽x高	490 × 305 × 155 mm
每托数量	384 条
每托毛重	675 kg
托盘尺寸 长X宽X高	1120 × 1120 × 1120 mm



### 获取安全数据表 (SDS)

识别二维码, 获取SDS和相关技术法规信息。

### 保质期和保存条件

本产品的保质期为自包装标签上的生产日期起三年。  
建议最大相对湿度60%。这适用于未开封的盒子。  
推荐储存温度为:5°C至25°C

## 尺寸

W 135 mm  
D 55 mm



L 1250 mm

## 材料



变性淀粉

PE塑料(背面)

无纺布

## 处置

Absortech 干燥剂为一次性使用产品。为最大限度地减小环境影响,我们建议按照以下步骤来处置用过的干燥剂:

根据当地法规,本品应在经批准的废物处置厂进行处置。根据GHS标准H319危险声明(引起严重的眼睛刺激),氯化钙属于危险物质,因此可能也属于危险废物,应按相关规定进行处理。



回收利用

## 可用性和使用温度

可用库存量可能会在Absortech不同的供货区域之间有所不同。请联系Absortech 公司或我们的经销商取得进一步准确的信息。

产品适用温度范围:-20°C~70°C


## 使用量

干燥剂用量将根据装运时间、当地气候、集装箱内空气含量、所用包装类型、货物类别等各种因素而有所不同。

关于更多信息,请联系我们。

集装箱尺寸	20 ft	40 ft
短距离运输~30天		
干货	5	8
湿货	7	10
长距离运输~60天		
干货	7	10
湿货	8	12

## 安装示例



了解更多信息,请点击 [ABSORTECH.COM.CN](http://ABSORTECH.COM.CN)

Absortech帮助您货物在运输过程中避免发生受潮货损。我们承诺:保护您的品牌形象、降低生产成本、减少环境影响。Absortech 总公司位于瑞典,是防潮保护领域的领军者。自1996年以来,我们自主研发并生产了一系列由氯化钙制成的干燥剂。Peace of Moisture Mind®是我们的防潮理念,包括审查、测试和全球供应链解决方案等步骤。我们致力于以可持续发展原则为基础,帮助您的企业落实可持续解决方案,实现受潮货损的预防。